



Momenttiavain, täyseristetty nelikulma-suunnanvaihdin, Suurin kiristysmomentti: 25Nm



Tilaustiedot

Tilausnumero	657556 25
GTIN	4000896235445
Tuoteluokka	630

Kuvaus

Malli:

Momenttiavain, **täyseristetty 1000 volttiin saakka standardien DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 mukaisesti.**

Yksivartinen momenttiavain, säädettävissä asteikolla, jonka säätöjä ei voi muuttaa vahingossa. Integroitu räikkä, nelikulman vaihdon avulla **myötä- ja vastapäiväkierto.**

Mittayksiköt: Nm.

Toiminto:

Kun asetettu vääntömomentti saavutetaan, avain laukeaa ja antaa merkin (ääni ja värähdys). Avain on heti uudelleen käyttövalmis.

Standardi:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Tarkkuus:

± 4 % asetetusta arvosta.

Käyttötiedot:

Piirustuksen ja kaavan selite:

L_1 = vivun pituus ilman vaihtopäätä

L_2 = momenttiavaimen säädetty pistomitta

L_3 = vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta

L_4 = vaihtopään selvitetty pistomitta

L = työkalun kokonaispituus

T_1 = asetettava vääntömomentti

T_2 = määrätty vääntömomentti

Huom:

Mahdolliset korjaukset suoritettava vain HAZET-huoltopisteessä, koska sen jälkeen on tehtävä 10 000 V:n koestus standardin DIN EN 60900 / VDE 0682-201 mukaan!

Huomautus:

Soveltuu käytettäväksi kohteissa, joissa on enint. 1 000 voltin jännite. Turva-alueella saa käyttää yhdistettyinä vain **täysin eristettyjä** työkaluja.

Vääntömomentin taattu mittatarkkuus saavutetaan vasta alkaen DIN EN ISO 6789 mukaisesti kalibroidusta momenttialueesta.

Tekninen kuvaus

Mittaustarkkuus vääntömomentti	±4 %
Vääntönelikulma	3/8 tuuma
Paino	640 g
Kiristyssuunta	Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen
Näyttö	analoginen
Suurin kiristysmomentti	25 Nm
Asteikkojako: 1 jakoviiva =	0,5 Nm
Vääntömomenttialue	5 - 25 Nm
Mittaustapa	Vääntömomentti
Lukema valittavissa	Nm
Laukaisuarvon säädettävyys	säädettävä
Vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta [L ₃]	238 mm
Kokonaispituus L	305 mm
Liitäntämuoto	vääntöneliö (räikkä)
Standardi	DIN EN ISO 6789
Palaute	irrottava
Laukaisuarvon asetus	asetusasteikko
Laukaisuperiaate	mekaaninen lyhyt laukaisu
Kalibrointi	O1
Tarkastustodistus	Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Tiedot tallennettavissa	ei
mittaustekniikka	mekaaninen
Irrotussignaali	akustinen
Irrotussignaali	haptinen

sähköeristys	VDE 1000 V
Taittoiminto	ei
Liukutoiminto	ei
QuickRelease / pikavaihtotoiminto	ei
Maksimisoitin	ei
Tuotetyyppi	Momenttiavain

Palvelut

KalibrointiMomenttiavain Suurin kiristysmomentti 400 Nm	020010 400
---	------------