

TAJIMA**Yleisveitsi, jaloterästä 1 terä 30° Razar Black, 9 mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	844960
GTIN	4975364111883
Tuoteluokka	83M

Kuvaus**Malli:**

Sisään-/ulostyönnettävät terät, tarkka metallinen teränohjain, automaattinen lukitus. Laadukkaat terät ovat erittäin teräviä ja pitkäikäisiä.

1 katkoterää (nro 844918 koko 10) 7-osainen, **leveys 9 mm, 30°**. Kapea ruostumattomasta teräksestä valmistettu musta mattoveitsi hyvin tarkkaan ja siistiin leikkuuseen.

Veitsen pituus ilman terää: 160 mm

Terän pituus: 73 mm

terän leveys: 9 mm

Terän paksuus: 0,4 mm

Katkaisuosien lkm: 7

Tekninen kuvaus

Katkaisuosien lkm	7
Terän pituus	73 mm
Terän paksuus	0,4 mm
Veitsen pituus ilman terää	160 mm
terän leveys	9 mm
Tuotetyyppi	Cutter-veitsi

Tarvikkeet

Keräyslaatikko, pieni	845135
-----------------------	--------

Katkaistavien terien sarja, 10-osainen, 9 mm, kärki 30°, "experience" määrä 10	844916 10
Keräyslaatikko	845130
Leikkuuohjain Pituus 600 mm	845360 600
Katkaistavien terien sarja, 10-osainen, 9 mm, kärki 30°, "experience" määrä	844916
Katkaistavien terien sarja, 10-osainen, 9 mm, kärki 30°, "multisharp" määrä 10	844918 10