



Akkuporaruuvinväännin, vaihdettava istukka, Tyyppi: GSR1235FCS



Tilaustiedot

Tilausnumero	070244 GSR1235FCS
GTIN	3165140936941
Tuoteluokka	03B

Kuvaus

Malli:

Akkukäyttöinen Bosch-poraruuvain

- **Kompakti, tehokas 12 V akkuporaruuvain, molemmat pyörimissuunnat.**
- **Electronic Motor Protection (EMP) ja Electronic Cell Protection (ECP).**
- **LED-valo työalueen valaisua varten ja akun lataustilan näyttö.**
- **Moniportainen vääntömomentin säätö tarkkaan ruuvaukseen.**
- **Elektroninen kierrosluvun säätö tarkkaan alkureikäporaukseen ja ruuvaukseen.**
- **Softgrip.**

Tarkkaa työskentelyä myös vaikeapääsyisissä paikoissa pienen koon, kärkipitimen tai vaihdettavan epäkeskisen tai taivutetun lisäosan ansiosta. Joustava työskentely neljän erilaisen **FlexiClick**-vaihtojärjestelmän ansiosta. Vaivaton käsitellä: Osat pysyvät paikoillaan valmiina säädettäväksi 16 kohdassa laitetta.

Toimituksen sisältö:

Ilman akkua, ilman laturia (Cordless Concept), mukana epäkesko-osa, poraistukka, kulmakappale, kärkipidike.

Huomautus:

Sopivat vara-akut ja laturit löytyvät numeroilla 073851 - 073866.

Tekninen kuvaus

akun jännite	12 V
kierukaporan enimmäis-Ø, puu	32 mm
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	<1,9 m/s ²
Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue	0 - 10 mm
Paino	0,8 kg
Pakkaus	Järjestelmälaukku (L-Boxx)
Kierukaporan enimmäis-Ø, teräs	10 mm
Sisältyvien akkujen lukumäärä	0
Kierroslukualue 1 vaihde	0 - 460 min ⁻¹
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	Bosch 12 V
enimmäisvääntömomentti pehmeä	20 Nm
enimmäisvääntömomentti kova	35 Nm
Kierroslukualue 2 vaihde	0 - 1300 min ⁻¹
Tyypillinen käyttö	Strong
Moottorin rakenne	2-napainen moottori
Valmistajamerkintä	GSR 12V-35 FC
Akkutyyppi	Litium-ioni
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Tuotetyyppi	Poraruuvinväännin
USP1	Vaihdettava poraistukka, 12 V
USP2	Akun lataustilan näyttö, ilman akkua, L-Boxx

Tarvikkeet

Li-ioniakku Akkutyyppi, akkujännite B12 V

073855 B12