

HT-istukka, salkkuvalikoima, BT 40 lyhyt, Tyyppi: 40



Tilaustiedot

Tilausnumero	303462 40
GTIN	2050002007703
Tuoteluokka	33W

Kuvaus

Malli:

- Erittäin suuri kokonaisjäykkyys optimoidun rakenteen ansiosta.
- Versio SK40 ja HSK-A 63, joissa Ballufchip-poraus.
- Aksiaalinen pituussäätö (säätö 10 mm) mahdollinen.

Etu:

- Suurimmat siirrettävät vääntömomentit (550 Nm), hyvä käyttövarmuus.
- Parhaat mahdolliset vaimennusominaisuudet, jotka säästävät karaa ja joiden ansiosta työkappaleen pinta on optimaalinen ja työkalun käyttöikä pidentynyt.
- Erittäin hyvä pyörimis- ja toistotarkkuus < 0,003 mm.
- Helppo käsitellä.
- Tarkka aksiaalinen pituudensäätö.
- Lämmönsieto 170 °C.
- Täysi joustavuus laadukkaiden kavennusholkkien ansiosta.

Käyttö:

- Poraamiseen, kalvintaan ja jyrshintään.
- Vaikeasti lastuttavien materiaalien jyrshintään.

Toimituksen sisältö:

1× GARANT Hydro-kiristysistukka HT, nro 303450 koko 20, 5× kavennusholkki Ø 20 - kiinnitys-Ø 6, 8, 10, 12, 16 mm, 1× kiristysavain SW5, 1× salkku, jossa kovavaahtoalusta.

Erikoistarvike:

- Kiinnityspultit (AB) nro 308760 - 308806.

· AB-kiristysavain nro 308820 - 308835.

Tekninen kuvaus

Kiinnitys- \varnothing D ₁	20 mm
Ulko- \varnothing D	49 mm
Ulkonema A-mitta	72,5 mm
Hyötypituus L ₁	45 mm
Sovitin	BT 40 lyhyt
Kiinnitysnormi	JIS B6339
Kiinnitysnormi	ISO 7388-2
Muoto	ADB
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Lastuamisstrategia	HPC
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Hydraulikiristysistukka