



Momenttiavain ilman vaihtopäätä, Suurin kiristysmomentti: 200Nm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 657215 200 |
| GTIN | 4018754268870 |
| Tuoteluokka | 63A |

Kuvaus

Malli:

Kestävä ja kompakti yksivartinen vääntömomenttiavain, esisäädettävissä asteikon mukaisesti, itselaukeava. Säilyttää tarkkuutensa kymmenientuhansien kiristysten ajan, koska kaikki kuluvat osat on valmistettu laadukkaista materiaaleista ja vääntösauva kuormittuu käytössä vain vähän. Kotelo ja kahva lujaa suorakulmaista putkea. Asteikot säädettävät. **Vastapäivään kiristys vaihtoavainpäitä kääntämällä.**

Ilman hylsytyökäluä (perusmalli); sopivat hylsytyökäluet nro 657582 - 657950. **Mittayksiköt:** Nm, lbfft.

Toiminto:

Kun asetettu vääntömomenttiarvo saavutetaan avainta käytettäessä, avain laukeaa ja antaa "merkin" (ääni ja värähdys). Avain on heti uudelleen käyttövalmis.

Nopea vääntömomentin säätäminen liukuasetusnupin avulla. Asetettu arvo vahvistetaan kahvan lukituspainikkeella.

Käyttö:

Koska vääntömomenttia voi muuttaa nopeasti, tuote sopii hyvin sopii korjaustöihin ja pieniin sarjoihin.

Standardi:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Käyttötiedot:

Piirustuksen ja kaavan selite:

L_1 = vivun pituus ilman vaihtopäätä

L_2 = momenttiavaimen säädetty pistomitta

L_3 = vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta

L_4 = vaihtopään selvitetty pistomitta

L = työkalun kokonaispituus

T_1 = asetettava vääntömomentti

T_2 = määrätty vääntömomentti

Huomautus:

Vääntömomentin taattu mittatarkkuus saavutetaan vasta alkaen DIN EN ISO 6789 mukaisesti kalibroidusta momenttialueesta.

Tekninen kuvaus

| | |
|--|--|
| Hylsytyökalun kiinnitys | 14×18 mm |
| Mittaustarkkuus vääntömomentti | ±4 % |
| Suurin kiristysmomentti | 200 Nm |
| Työkalu vaihdettavissa | Kiintoavainpää |
| Paino | 1210 g |
| Asteikkojako: 1 jakoviiva = | 5 Nm |
| Näyttö | analoginen |
| Kiristyssuunta | Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen |
| Vääntömomenttialue | 40 - 200 Nm |
| Vääntömomenttialue | 30 - 145 lbfft |
| Vivun pituus, mukaan lukien lukien kalibrointipistomitta [L ₃] | 460 mm |
| Vivun pituus, ilman vaihtopäätä [L ₁] | 435 mm |
| Momenttiavaimen säädetty pistomitta [L ₂] | 25 mm |
| Laukaisuarvon säädettävyys | säädettävä |
| Liitännämuoto | Kiintoavainpäille (suorakulmakiinnike) |
| Laukaisuarvon asetus | asetusasteikko |
| Laukaisuperiaate | mekaaninen lyhyt laukaisu |
| Lukema valittavissa | Nm |
| Standardi | DIN EN ISO 6789 |
| Kokonaispituus L | 455 mm |
| Mittaustapa | Vääntömomentti |
| Palautte | irrottava |
| Kalibrointi | O1 |
| Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja |
| Tiedot tallennettavissa | ei |
| Irrotussignaali | akustinen |

| | |
|------------------|---------------------|
| Irrotussignaali | haptinen |
| mittaustekniikka | mekaaninen |
| Sarja | MANOSKOP® 730 Quick |
| Tuotetyyppi | Momenttiavain |

Palvelut

| | |
|---|-------------|
| KalibrointiMomenttiavain Suurin kiristysmomentti 400 Nm | 020010 400 |
| DAkS-kalibrointiMomenttiavain Suurin kiristysmomentti 1000 Nm | 020020 1000 |

Tarvikkeet

| | |
|---|----------------|
| Räikkäpää tyyppi-Vääntönelikulma 2-3/4 tuuma | 657630 2-3/4 |
| Räikkäpää, jossa on suunnanvaihdin tyyppi-Vääntönelikulma 2-1/2 tuuma | 657600 2-1/2 |
| Nelikulma-avainpää tyyppi-Vääntönelikulma 2-3/4 tuuma | 657700 2-3/4 |
| Vihreä liukuosa momenttiavaimelle Tyyppi 2 | 657213 2 |
| Räikkäpää, jossa on suunnanvaihdin tyyppi-Vääntönelikulma 2-1/2 tuuma | 657582 2-1/2 |
| Asteikkoikkuna momenttiavaimille Tyyppi 2 | 657212 2 |
| Vaihtokahva vääntömomenttiavaimiin Tyyppi 4 | 657211 4 |
| Räikkäpää, jossa on suunnanvaihdin tyyppi-Vääntönelikulma 2-3/4 tuuma | 657600 2-3/4 |
| Räikkäpää, jossa on suunnanvaihdinpoistonuppi QuickRelease tyyppi-Vääntönelikulma 2-1/2 tuuma | 657590 2-1/2 |
| Räikkäpää, jossa on suunnanvaihdin tyyppi-Vääntönelikulma 2-3/4HD tuuma | 657600 2-3/4HD |
| Nelikulma-avainpää tyyppi-Vääntönelikulma 2-1/2 tuuma | 657700 2-1/2 |
| Räikkäpää Vääntönelikulma 2-1/2 tuuma | 657620 2-1/2 |
| Räikkäpääpoistonuppi tyyppi-Vääntönelikulma 2-1/2 tuuma | 657580 2-1/2 |
| Räikkäpää tyyppi-Vääntönelikulma 2-1/2 tuuma | 657630 2-1/2 |

Asteikkoikkuna momenttiavaimille Tyypin 4

657212 4