

## HT-istukka, salkkuvalikoima, HSK-A 63 lyhyt, Tyyppi: 63



### Tilaustiedot

Tilausnumero	307546 63
GTIN	2050002007710
Tuoteluokka	33W

### Kuvaus

#### Malli:

- Erittäin suuri kokonaisjäykkyys optimoidun rakenteen ansiosta.
- Versio SK40 ja HSK-A 63, joissa Ballufchip-poraus.
- Aksiaalinen pituussäätö (säätö 10 mm) mahdollinen.

#### Etu:

- Suurimmat siirrettävät vääntömomentit (550 Nm), hyvä käyttövarmuus.
- Parhaat mahdolliset vaimennusominaisuudet, jotka säästävät karaa ja joiden ansiosta työkappaleen pinta on optimaalinen ja työkalun käyttöikä pidentynyt.
- Erittäin hyvä pyörimis- ja toistotarkkuus < 0,003 mm.
- Helppo käsitellä.
- Tarkka aksiaalinen pituudensäätö.
- Lämmönsieto 170 °C.
- Täysi joustavuus laadukkaiden kavennusholkkien ansiosta.

#### Käyttö:

- Poraamiseen, kalvintaan ja jyrshintään.
- Vaikeasti lastuttavien materiaalien jyrshintään.

#### Toimituksen sisältö:

1× GARANT Hydro-kiristysistukka HT, nro 307550 koko 20, 5× kavennusholkki Ø 20 - kiinnitys-Ø 6, 8, 10, 12, 16 mm, 1× kiristysavain SW5, 1× salkku, jossa kovavaahtoalusta.

#### Erikoistarvike:

- Jäähdytysnesteputki nro 309880.

· Hylsyavain nro 309890.

## Tekninen kuvaus

Hyötypituus L <sub>1</sub>	54 mm
Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>	20 mm
Ulkonema A-mitta	80 mm
Ulko-Ø D	52,5 mm
Sovitin	HSK-A 63 lyhyt
Kiinnitysnormi	DIN 69893
Kiinnitysnormi	DIN 69893
Muoto	A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HPC
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Hydraulikiristysistukka