

## HT-istukka, salkkuvalikoima, SK 40 lyhyt, Tyyppi: 40



### Tilaustiedot

Tilausnumero	302024 40
GTIN	4045197733276
Tuoteluokka	33W

### Kuvaus

#### Malli:

- Erittäin suuri kokonaisjäykkyys optimoidun rakenteen ansiosta.
- Versio SK40 ja HSK-A 63, joissa Ballufchip-poraus.
- Aksiaalinen pituussäätö (säätö 10 mm) mahdollinen.

#### Etu:

- Suurimmat siirrettävät vääntömomentit (550 Nm), hyvä käyttövarmuus.
- Parhaat mahdolliset vaimennusominaisuudet, jotka säästävät karaa ja joiden ansiosta työkappaleen pinta on optimaalinen ja työkalun käyttöikä pidentynyt.
- Erittäin hyvä pyörimis- ja toistotarkkuus < 0,003 mm.
- Helppo käsitellä.
- Tarkka aksiaalinen pituudensäätö.
- Lämmönsieto 170 °C.
- Täysi joustavuus laadukkaiden kavennusholkkien ansiosta.

#### Käyttö:

- Poraamiseen, kalvintaan ja jyrshintään.
- Vaikeasti lastuttavien materiaalien jyrshintään.

#### Toimituksen sisältö:

1× GARANT Hydro-kiristysistukka HT, nro 302028 koko 20, 5× kavennusholkki Ø 20 - kiinnitys-Ø 6, 8, 10, 12, 16 mm, 1× kiristysavain SW5, 1× salkku, jossa kovavaahtoalusta.

#### Erikoistarvike:

- Kiinnityspultit (AB) nro 308600 - 308806.

· **AB-kiristysavain nro 308820 - 308835.**

## Tekninen kuvaus

Kiinnitys- $\varnothing$ D <sub>1</sub>	20 mm
Ulkonema A-mitta	64,5 mm
Ulko- $\varnothing$ D	49 mm
Hyötypituus L <sub>1</sub>	45,5 mm
Sovitin	SK 40 lyhyt
Kiinnitysnormi	DIN 69871
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	ADB
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Lastuamisstrategia	HPC
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Hydraulikiristysistukka