



Momenttiavain nelikulma-vaihtoavainpää, Suurin kiristysmomentti: 100Nm



Tilaustiedot

Tilausnumero	657205 100
GTIN	2050002047280
Tuoteluokka	63A

Kuvaus

Malli:

Kestävä ja kompakti yksivartinen vääntömomenttiavain, esisäädettävissä asteikon mukaisesti, itselaukeava. Säilyttää tarkkuutensa kymmenientuhansien kiristysten ajan, koska kaikki kuluvat osat on valmistettu laadukkaista materiaaleista ja vääntösauva kuormittuu käytössä vain vähän. Kotelo ja kahva lujaa suorakulmaista putkea. Asteikot säädettävät. **Vastapäivään kiristys vaihtoavainpäitä kääntämällä.**

Nelikulma-vaihtoavainpää. Mittayksiköt: Nm, lbfft.

Toiminto:

Säätö: Nopea vääntömomentin säätäminen liukuasetusnupin avulla. Asetettu arvo vahvistetaan kahvan lukituspainikkeella.

Nopea vääntömomentin säätäminen liukuasetusnupin avulla. Asetettu arvo vahvistetaan kahvan lukituspainikkeella.

Käyttö:

Koska vääntömomenttia voi muuttaa nopeasti, tuote sopii hyvin sopii korjaustöihin ja pieniin sarjoihin.

Standardi:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Käyttötiedot:

Piirustuksen ja kaavan selite:

L_1 = vivun pituus ilman vaihtopäätä

L_2 = momenttiavaimen säädetty pistomitta

L_3 = vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta

L_4 = vaihtopään selvitetty pistomitta

L = työkalun kokonaispituus

T_1 = asetettava vääntömomentti

T_2 = määrätty vääntömomentti

Huomautus:

Vääntömomentin taattu mittatarkkuus saavutetaan vasta alkaen DIN EN ISO 6789 mukaisesti kalibroidusta momenttialueesta.

Tekninen kuvaus

Työkalu vaihdettavissa	Kiintoavainpää
Suurin kiristysmomentti	100 Nm
Paino	1020 g
Mittaustarkkuus vääntömomentti	±4 %
Hylsytyökalun kiinnitys	9×12 mm
Näyttö	analoginen
Vääntönelikulma	1/2 tuuma
Asteikkojako: 1 jakoviiva =	2,5 Nm
Kiristysuunta	Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen
Vääntömomenttialue	20 - 100 Nm
Vääntömomenttialue	15 - 72,5 lbfft
Palaute	irrottava
Laukaisuarvon säädettävyys	säädettävä
Momenttiavaimen säädetty pistomitta [L ₂]	17,5 mm
Mittaustapa	Vääntömomentti
Liitântämuoto	Kiintoavainpäille (suorakulmakiinnike)
Standardi	DIN EN ISO 6789
Vivun pituus, ilman vaihtopäätä [L ₁]	343 mm
Lukema valittavissa	Nm
Laukaisuarvon asetus	asetusasteikko
Vivun pituus, mukaan lukien kalibrintipistomitta [L ₃]	360,5 mm
Laukaisuperiaate	mekaaninen lyhyt laukaisu
Kalibrointi	O1
Tarkastustodistus	Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Tiedot tallennettavissa	ei
mittaustekniikka	mekaaninen
Irrotussignaali	akustinen

Irrotussignaali	haptinen
Sarja	MANOSKOP® 730 Quick
Taittotoiminto	ei
Liukutoiminto	ei
QuickRelease / pikavaihtotoiminto	ei
Maksimiosoitin	ei
Tuotetyyppi	Momenttiavain

Palvelut

KalibrointiMomenttiavain Suurin kiristysmomentti 400 Nm	020010 400
DAkS-kalibrointiMomenttiavain Suurin kiristysmomentti 1000 Nm	020020 1000

Tarvikkeet

Räikkäpää, jossa on suunnanvaihdinpoistonuppi QuickRelease tyyppi-Vääntönelikulma 1-1/4 tuuma	657590 1-1/4
Räikkäpää, jossa on suunnanvaihdinpoistonuppi QuickRelease tyyppi-Vääntönelikulma 1-3/8 tuuma	657590 1-3/8
Vaihtokahva vääntömomenttiavaimiin Tyyppi 3	657211 3
Räikkäpää, jossa on suunnanvaihdin tyyppi-Vääntönelikulma 1-1/4 tuuma	657600 1-1/4
Nelikulma-avainpää tyyppi-Vääntönelikulma 1-3/8 tuuma	657700 1-3/8
Nelikulma-avainpää tyyppi-Vääntönelikulma 1-1/4 tuuma	657700 1-1/4
Räikkäpää, jossa on suunnanvaihdin tyyppi-Vääntönelikulma 1-1/2 tuuma	657600 1-1/2
Vaihtokahva vääntömomenttiavaimiin Tyyppi 4	657211 4
Asteikkoikkuna momenttiavaimille Tyyppi 2	657212 2
Räikkäpää, jossa on suunnanvaihdin tyyppi-Vääntönelikulma 1-3/8 tuuma	657600 1-3/8
Vihreä liukuosa momenttiavaimelle Tyyppi 2	657213 2
Nelikulma-avainpää tyyppi-Vääntönelikulma 1-1/2 tuuma	657700 1-1/2

Räikkäpää, jossa on suunnanvaihdinpoistonuppi QuickRelease tyyppi-Vääntönelikulma 1-1/2 tuuma	657590 1-1/2
Momenttiavainilman vaihtopäätä Suurin kiristysmomentti 100 Nm	657215 100
Asteikkoikkuna momenttiavaimille Tyyppi 4	657212 4