



Momenttiavain nelikulma-vaihtoavainpää, Suurin kiristysmomentti: 400Nm



Tilaustiedot

Tilausnumero	657205 400
GTIN	2050002047310
Tuoteluokka	63A

Kuvaus

Malli:

Kestävä ja kompakti yksivartinen vääntömomenttiavain, esisäädettävissä asteikon mukaisesti, itselaukeava. Säilyttää tarkkuutensa kymmenientuhansien kiristysten ajan, koska kaikki kuluvat osat on valmistettu laadukkaista materiaaleista ja vääntösauva kuormittuu käytössä vain vähän. Kotelo ja kahva lujaa suorakulmaista putkea. Asteikot säädettävät. **Vastapäivään kiristys vaihtoavainpäitä kääntämällä.**

Nelikulma-vaihtoavainpää. Mittayksiköt: Nm, lbfft.

Toiminto:

Säätö: Nopea vääntömomentin säätäminen liukuasetusnupin avulla. Asetettu arvo vahvistetaan kahvan lukituspainikkeella.

Nopea vääntömomentin säätäminen liukuasetusnupin avulla. Asetettu arvo vahvistetaan kahvan lukituspainikkeella.

Käyttö:

Koska vääntömomenttia voi muuttaa nopeasti, tuote sopii hyvin sopii korjaustöihin ja pieniin sarjoihin.

Standardi:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Käyttötiedot:

Piirustuksen ja kaavan selite:

L_1 = vivun pituus ilman vaihtopäätä

l_2 = momenttiavaimen säädetty pistomitta

L_3 = vivun pituus, mukaan lukien kalibrintipistomitta

L_4 = vaihtopään selvitetty pistomitta

L = työkalun kokonaispituus

T_1 = asetettava vääntömomentti

T_2 = määrätty vääntömomentti

Huomautus:

Vääntömomentin taattu mittatarkkuus saavutetaan vasta alkaen DIN EN ISO 6789 mukaisesti kalibroidusta momenttialueesta.

Tekninen kuvaus

Paino	1660 g
Asteikkojako: 1 jakoviiva =	10 Nm
Kiristysuunta	Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen
Näyttö	analoginen
Hylsytyökalun kiinnitys	14×18 mm
Työkalu vaihdettavissa	Kiintoavainpää
Mittaustarkkuus vääntömomentti	±4 %
Vääntönelikulma	3/4 tuuma
Suurin kiristysmomentti	400 Nm
Vääntömomenttialue	80 - 400 Nm
Vääntömomenttialue	60 - 300 lbfft
Momenttiavaimen säädetty pistomitta [L ₂]	25 mm
Standardi	DIN EN ISO 6789
Liitântämuoto	Kiintoavainpäille (suorakulmakiinnike)
Laukaisuarvon asetus	asetusasteikko
Laukaisuarvon säädettävyys	säädettävä
Laukaisuperiaate	mekaaninen lyhyt laukaisu
Lukema valittavissa	Nm
Mittaustapa	Vääntömomentti
Vivun pituus, ilman vaihtopäätä [L ₁]	570 mm
Vivun pituus, mukaan lukien kalibrintipistomitta [L ₃]	595 mm
Palaute	irrottava
Kalibrointi	O1
Tarkastustodistus	Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Tiedot tallennettavissa	ei
Irrotussignaali	akustinen
Irrotussignaali	haptinen

mittaustekniikka	mekaaninen
Sarja	MANOSKOP® 730 Quick
Taittotoiminto	ei
Liukutoiminto	ei
QuickRelease / pikavaihtotoiminto	ei
Maksimiosoitin	ei
Tuotetyyppi	Momenttiavain

Palvelut

KalibrointiMomenttiavain Suurin kiristysmomentti 400 Nm	020010 400
DAkS-kalibrointiMomenttiavain Suurin kiristysmomentti 1000 Nm	020020 1000

Tarvikkeet

Räikkäpää, jossa on suunnanvaihdin tyyppi-Vääntönelikulma 2-3/4 tuuma	657600 2-3/4
Asteikkoikkuna momenttiavaimille Tyyppi 2	657212 2
Räikkäpää, jossa on suunnanvaihdin tyyppi-Vääntönelikulma 2-1/2 tuuma	657582 2-1/2
Nelikulma-avainpää tyyppi-Vääntönelikulma 2-3/4 tuuma	657700 2-3/4
Räikkäpää, jossa on suunnanvaihdinpoistonuppi QuickRelease tyyppi-Vääntönelikulma 2-1/2 tuuma	657590 2-1/2
Räikkäpää, jossa on suunnanvaihdin tyyppi-Vääntönelikulma 2-1/2 tuuma	657600 2-1/2
Vaihtokahva vääntömomenttiavaimiin Tyyppi 3	657211 3
Vaihtokahva vääntömomenttiavaimiin Tyyppi 4	657211 4
Räikkäpää, jossa on suunnanvaihdin tyyppi-Vääntönelikulma 2-3/4HD tuuma	657600 2-3/4HD
Räikkäpää tyyppi-Vääntönelikulma 2-1/2 tuuma	657630 2-1/2
Vihreä liukuosa momenttiavaimelle Tyyppi 2	657213 2
Räikkäpää tyyppi-Vääntönelikulma 2-3/4 tuuma	657630 2-3/4

Räikköpää Vääntönelikulma 2-1/2 tuuma	657620 2-1/2
Räikköpääpoistonuppi tyyppi-Vääntönelikulma 2-1/2 tuuma	657580 2-1/2
Nelikulma-avainpää tyyppi-Vääntönelikulma 2-1/2 tuuma	657700 2-1/2
Momenttiavainilman vaihtopäätä Suurin kiristysmomentti 400 Nm	657215 400
Asteikkoikkuna momenttiavaimille Tyyppi 4	657212 4