



Momenttiavain nelikulma-vaihtoavainpää, Suurin kiristysmomentti: 650Nm



Tilaustiedot

Tilausnumero	657205 650
GTIN	2050002047327
Tuoteluokka	63A

Kuvaus

Malli:

Kestävä ja kompakti yksivartinen vääntömomenttiavain, esisäädettävissä asteikon mukaisesti, itselaukeava. Säilyttää tarkkuutensa kymmenientuhansien kiristysten ajan, koska kaikki kuluvat osat on valmistettu laadukkaista materiaaleista ja vääntösauva kuormittuu käytössä vain vähän. Kotelo ja kahva lujaa suorakulmaista putkea. Asteikot säädettävät. **Vastapäivään kiristys vaihtoavainpäitä kääntämällä.**

Nelikulma-vaihtoavainpää. Mittayksiköt: Nm, lbfft.

Toiminto:

Säätö: Nopea vääntömomentin säätäminen liukuasetusnupin avulla. Asetettu arvo vahvistetaan kahvan lukituspainikkeella.

Nopea vääntömomentin säätäminen liukuasetusnupin avulla. Asetettu arvo vahvistetaan kahvan lukituspainikkeella.

Käyttö:

Koska vääntömomenttia voi muuttaa nopeasti, tuote sopii hyvin sopii korjaustöihin ja pieniin sarjoihin.

Standardi:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Käyttötiedot:

Piirustuksen ja kaavan selite:

L_1 = vivun pituus ilman vaihtopäätä

l_2 = momenttiavaimen säädetty pistomitta

L_3 = vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta

L_4 = vaihtopään selvitetty pistomitta

L = työkalun kokonaispituus

T_1 = asetettava vääntömomentti

T_2 = määrätty vääntömomentti

Huomautus:

Vääntömomentin taattu mittatarkkuus saavutetaan vasta alkaen DIN EN ISO 6789 mukaisesti kalibroidusta momenttialueesta.

Tekninen kuvaus

Paino	3480 g
Kiristysasuunta	Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen
Näyttö	analoginen
Mittaustarkkuus vääntömomentti	±4 %
Suurin kiristysmomentti	650 Nm
Vääntönelikulma	3/4 tuuma
Asteikkojako: 1 jakoviiva =	20 Nm
Työkalu vaihdettavissa	Kiintoavainpää
Hylsytyökalun kiinnitys	14×18 mm
Vääntömomenttialue	130 - 650 Nm
Vääntömomenttialue	100 - 480 lbfft
Laukaisuarvon säädettävyys	säädettävä
Momenttiavaimen säädetty pistomitta [L ₂]	25 mm
Vivun pituus, ilman vaihtopäätä [L ₁]	855 mm
Palaute	irrottava
Laukaisuarvon asetus	asetusasteikko
Vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta [L ₃]	880 mm
Standardi	DIN EN ISO 6789
Mittaustapa	Vääntömomentti
Laukaisuperiaate	mekaaninen lyhyt laukaisu
Lukema valittavissa	Nm
Liitännämuoto	Kiintoavainpäille (suorakulmakiinnike)
Kalibrointi	O1
Tarkastustodistus	Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Tiedot tallennettavissa	ei
Irrotussignaali	akustinen
Irrotussignaali	haptinen

mittaustekniikka	mekaaninen
Sarja	MANOSKOP® 730 Quick
Taittotoiminto	ei
Liukutoiminto	ei
QuickRelease / pikavaihtotoiminto	ei
Maksimiosoitin	ei
Tuotetyyppi	Momenttiavain

Palvelut

KalibrointiMomenttiavain Suurin kiristysmomentti 1000 Nm	020010 1000
DAkS-kalibrointiMomenttiavain Suurin kiristysmomentti 1000 Nm	020020 1000

Tarvikkeet

Räikkäpää, jossa on suunnanvaihdin tyyppi-Vääntönelikulma 2-3/4 tuuma	657600 2-3/4
Vaihtokahva vääntömomenttiavaimiin Tyyppi 3	657211 3
Räikkäpää Vääntönelikulma 2-1/2 tuuma	657620 2-1/2
Räikkäpää, jossa on suunnanvaihdin tyyppi-Vääntönelikulma 2-1/2 tuuma	657582 2-1/2
Räikkäpää, jossa on suunnanvaihdinpoistonuppi QuickRelease tyyppi-Vääntönelikulma 2-1/2 tuuma	657590 2-1/2
Vaihtokahva vääntömomenttiavaimiin Tyyppi 4	657211 4
Nelikulma-avainpää tyyppi-Vääntönelikulma 2-3/4 tuuma	657700 2-3/4
Räikkäpää tyyppi-Vääntönelikulma 2-3/4 tuuma	657630 2-3/4
Nelikulma-avainpää tyyppi-Vääntönelikulma 2-1/2 tuuma	657700 2-1/2
Vihreä liukuosa momenttiavaimelle Tyyppi 2	657213 2
Räikkäpääpoistonuppi tyyppi-Vääntönelikulma 2-1/2 tuuma	657580 2-1/2
Asteikkoikkuna momenttiavaimille Tyyppi 2	657212 2

Räikkäpää, jossa on suunnanvaihdin tyyppi-Vääntönelikulma 2-3/4HD tuuma	657600 2-3/4HD
Räikkäpää, jossa on suunnanvaihdin tyyppi-Vääntönelikulma 2-1/2 tuuma	657600 2-1/2
Räikkäpää tyyppi-Vääntönelikulma 2-1/2 tuuma	657630 2-1/2
Momenttiavainilman vaihtopäätä Suurin kiristysmomentti 650 Nm	657215 650
Asteikkoikkuna momenttiavaimille Tyyppi 4	657212 4