



## Porakone, Tyyppi: GBM10RE



### Tilaustiedot

Tilausnumero	075420 GBM10RE
GTIN	3165140485968
Tuoteluokka	03B

### Kuvaus

#### Malli:

Käsiporakone, jossa 600 W:n moottori ja suuri vääntömomentti jopa 10 mm:n teräksen poraukseen.

- **Pikakiinnitysporaistukka suurta tarkkuutta vaativaan työskentelyyn, pitkä käyttöikä.**
- **Pienikokoinen ja kevyt.**
- **Ohjauselektronikka tarkkaan alkuporaukseen.**
- **Kiertosuunnanvaihto oikea/vasen.**
- **Pehmeä kahva.**

#### Etu:

Ohjauselektronikka täsmälliseen alkuporaukseen.

#### Toimituksen sisältö:

Mukana pikakiinnitysporaistukka 10 mm.

### Tekninen kuvaus

Valmistajamerkintä	GBM 10 RE
enimmäiskierros-luku 1. vaihde	2600 min <sup>-1</sup>
Poraistukan kiristysalue	1 - 10 mm
Paino	1,7 kg

Kierukkaporan enimmäis-Ø, puu 1 vaihde	25 mm
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	4,8 m/s <sup>2</sup>
Tehonkulutus	600 W
Poraistukkakiinnitys	1/2 tuumaa – 20 UNF
kierukkaporan enimmäis-Ø, teräs 1 vaihde	10 mm
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
soveltuu materiaalille	Teräs
Pakkaus	Järjestelmälaukku (L-Boxx)
Tuotetyyppi	Porakone