



Porakone, Tyyppi: GBM132RE



Tilaustiedot

Tilausnumero	075420 GBM132RE
GTIN	3165140799737
Tuoteluokka	03B

Kuvaus

Malli:

Käsioporakone, jossa tehokas 750 W:n moottori ja suuri vääntömomentti jopa 13 mm:n teräksen poraukseen.

- **2-nopeuksinen vaihteisto.**
- **Kuula- ja rullalaakerit tarkkaan työskentelyyn, pitkä käyttöikä.**
- **Pieni kulmamitta 29 mm.**
- **Portaaton kierrosluvun esiasetus säätöpyörällä.**
- **Ohjauselektronikka tarkkaan alkuporaukseen.**
- **Ylikuormituskytkin käyttäjän ja koneen suojaamiseksi.**
- **Karankaulan Ø 43 mm (eurooppalainen standardi) – voidaan käyttää porausjalustalla.**
- **Kiertosuunnanvaihto oikea/vasen.**
- **Pehmeä kahva.**

Etu:

Porauksen teräkseen, enintään 13 mm Ø.

Toimituksen sisältö:

Mukana pikakiinnitysporaistukka 13 mm, lisäkahva, syvyydenrajoitin 210 mm, L-BOXX 102.

Tekninen kuvaus

Poraistukkakiinnitys	1/2 tuumaa – 20 UNF
Kierukkaporan enimmäis-Ø, puu 1 vaihde	32 mm

kierukkaporan enimmäis-Ø, teräs 1 vaihde	13 mm
enimmäiskierrosluku 2. vaihde	3000 min ⁻¹
Paino	2,4 kg
enimmäiskierrosluku 1. vaihde	1000 min ⁻¹
Poraistukan kiristysalue	1,5 - 13 mm
Kierukkaporan enimmäis-Ø, puu 2 vaihde	20 mm
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	7,5 m/s ²
Kierukkaporan enimmäis-Ø, teräs 2 vaihde	8 mm
Tehonkulutus	750 W
Valmistajamerkintä	GBM 13-2 RE
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
soveltuu materiaalille	teräs
Tuotetyyppi	Porakone