



Poravasara, Tyyppi: GBH540DCE



Tilaustiedot

Tilausnumero	075510 GBH540DCE
GTIN	3165140461214
Tuoteluokka	03B

Kuvaus

Malli:

Iso yleiskäyttöinen poravasara, jossa on voimakas iskukoneisto (iskuenergia 8,8 J) ja **SDS-max-työkalupidin**.

- **Värähtelyvaimennus Vibration-Control** huolehtii miellyttävästä työskentelystä myös aikaa vievässä töissä.
- **Kytkimen automaattinen lukitus** takaa hyvän käyttömukavuuden jatkuvissa talttasovelluksissa.
- **Constant-Electronic**, huoltonäyttö ja valmiustilanäyttö mahdollistavat hyvän käyttömukavuuden.
- **Säätöpyörä kierros- ja iskuluvun joustavaan säätöön** takaa optimaalisen tehon.

Etu:

Vibration-Control.

Toimituksen sisältö:

Mukana lisäkädensija, konepyyhe. Mukana rasvaputkilo, lisäkahva, koneliina ja salkku.

Huomautus:

Sopivat kovametallivasaraporanterät löytyvät alkaen numerosta 787000. Sopivat vara-akut ja laturit löytyvät numeroista 073851 – 073866.

Tekninen kuvaus

Tehonkulutus	1150 W
Valmistajamerkintä	GBH 5-40 DCE

Iskuenergia	8,8 J
Työkalunpitimen muoto	SDS Max
Suurin iskutiheys	3050 min ⁻¹
kierukkaporan enimmäis-Ø, betoni	40 mm
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso	10,5 m/s ²
Paino	6,8 kg
Varsi	SDS Max
Pakkaus	Kuljetuslaukku
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
soveltuu materiaalille	kivi
soveltuu materiaalille	teräs
soveltuu materiaalille	Betoni
soveltuu materiaalille	Muuri
Tuotetyyppi	Poravasara

Tarvikkeet

Kovametallikärkinen Bit-monikäyttöpora, 1/4 tuumaa (E 6,3) Poran Ø 4 mm	787047 4
Kovametallinen monikäyttöporapitkä, SDS-plus-istukka Poran Ø 12 mm	787060 12
Kovametallikärkinen Bit-monikäyttöpora, 1/4 tuumaa (E 6,3) Poran Ø 10 mm	787047 10
Kovametallinen monikäyttöporapitkä Poran Ø 12 mm	787045 12
Kovametallinen monikäyttöpora Poran Ø 4 mm	787040 4
Kovametallikärkinen monikäyttöporasarja Poran Ø 4-10 mm	787050 4-10
Kovametallinen monikäyttöpora Poran Ø 10 mm	787040 10
Kovametallinen monikäyttöporapitkä, SDS-plus-istukka Poran Ø 10 mm	787060 10

Kovametallinen monikäyttöporapitkä Poran Ø 6 mm	787045 6
Kovametallinen monikäyttöpora Poran Ø 8 mm	787040 8
Kovametallikärkinen Bit-monikäyttöpora, 1/4 tuumaa (E 6,3) Poran Ø 5 mm	787047 5
Kovametallikärkinen monikäyttöporasarjapitkä Poran Ø 6-12 mm	787055 6-12
Kovametallikärkinen Bit-monikäyttöpora, 1/4 tuumaa (E 6,3) Poran Ø 6 mm	787047 6
Kovametallinen monikäyttöpora Poran Ø 6 mm	787040 6
Kovametallinen monikäyttöpora Poran Ø 12 mm	787040 12
Kovametallikärkinen Bit-monikäyttöpora, 1/4 tuumaa (E 6,3) Poran Ø 8 mm	787047 8
Kovametallinen monikäyttöporapitkä Poran Ø 10 mm	787045 10
Kovametallinen monikäyttöpora Poran Ø 5 mm	787040 5
Kovametallinen monikäyttöporapitkä Poran Ø 8 mm	787045 8
Kovametalli-monikäyttöporan Bit-teräsarja, 1/4 tuumaa (E 6,3) Poran Ø 4-10 mm	787057 4-10
Kovametallinen monikäyttöporapitkä, SDS-plus-istukka Poran Ø 8 mm	787060 8