

**TMSERROR, Tyyppi: GBH18VEC****Tilaustiedot**

Tilausnumero	075515 GBH18VEC
GTIN	3165140862417
Tuoteluokka	03B

Kuvaus**Malli:**

18-V-akkuporavasara, jossa on **SDS-plus-työkalupidin** ja Boschin **Electronic Cell Protection (ECP)**: Suojaa akkua ylikuormitukselta, ylikuumentumiselta ja syväpurkautumiselta. Innovatiiviset CoolPack-akut mahdollistavat optimaalisen lämmönpoistumisen laitteesta (pidentää käyttöikää).

- **Tehokas ja huoltoa tarvitsematon EC-moottori (harjaton).**
- **Luokkansa vahvin talttaustehokkuus (12kg/h).**
- **Ylikuormituskytkin käyttäjän ja koneen suojaamiseksi.**
- **Kiertosuunnanvaihto oikea/vasen.**
- **Erittäin vankka: Electronic Motor Protection pysäyttää moottorin, kun se on ylikuormitettu; täysin toimintakunnossa jopa pudottuaan 2 metrin korkeudesta betonille.**

Etu:

Tehon ja painon optimoitu suhde.

Toimituksen sisältö:

Mukana 2 x 18V / 5,0 Ah litiumioniakku, laturi, syvyysrajoitin, 1/1 L-BOXX-alusta laitteelle ja laturille ja L-Boxx.

Huomautus:

Sopivat kovametallivasaraporanterät löytyvät alkaen numerosta 787000. Sopivat vara-akut ja laturit löytyvät numeroista 073851 – 073866.

Pakkaus: Järjestelmälaukku (L-Boxx)

sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite: Bosch 18 V

Varsi: SDS Plus

Valmistajamerkintä: GBH 18 V-EC
 Sisältyvien akkujen lukumäärä: 2
 Akkutyyppi: Litiumioni
 Akkukapasiteetti: 5 Ah
 akun jännite: 18 V
 Kierukaporan enimmäis-Ø, teräs: 13 mm

Tekninen kuvaus

Iskuenergia	1,7 J
akun jännite	18 V
kierukaporan enimmäis-Ø, betoni	18 mm
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso	16 m/s ²
Suurin iskutiheys	4550 min ⁻¹
Akkukapasiteetti	5 Ah
Työkalunpitimen muoto	SDS-Plus
kierukaporan enimmäis-Ø, puu	20 mm
Valmistajamerkintä	GBH 18 V-EC
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	Bosch 18 V
Paino	2,6 kg
Kierukaporan enimmäis-Ø, teräs	13 mm
Pakkaus	Järjestelmälaukku (L-Boxx)
Varsi	SDS Plus
Akkutyyppi	Litiumioni
Sisältyvien akkujen lukumäärä	2
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
soveltuu materiaalille	kivi
soveltuu materiaalille	Betoni
soveltuu materiaalille	Muuri
Tuotetyyppi	Poravasara

Tarvikkeet

Li-ioniakku Akkutyyppe, akkujännite B18 V	073854 B18
Akun latauslaite Tyyppi AL1860CV	073866 AL1860CV
Kovametallinen monikäyttöpora Poran Ø 5 mm	787000 5
Kovametallinen monikäyttöpora Poran Ø 4 mm	787000 4
Kovametallinen monikäyttöpora Poran Ø 8 mm	787000 8
Kovametallinen monikäyttöpora Poran Ø 3 mm	787000 3
Kovametallinen monikäyttöpora Poran Ø 12 mm	787000 12
Kovametallinen monikäyttöpora Poran Ø 6 mm	787000 6
Kovametallinen monikäyttöpora Poran Ø 10 mm	787000 10
Akun latauslaite Tyyppi 1880CV	073866 1880CV