



## Kärkiyhdistelmäpihdit, kromatut, kahvoissa kuoret, Kokonaispituus: 145mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	701650 145
GTIN	4003773078975
Tuoteluokka	73F

### Kuvaus

**Malli:**

Kahvojen pinnassa erityinen kolmipistemuoto, varma ote litteistä osista. Kevyt leikkaa korkealle sijoitetun voimavälitysnivelen ansiosta. Jyrsitty ura kahvan alueella mahdollistaa varman pienten työkappaleiden kuten naulojen, tappien ja pulttien pidon ja vedon. Kätevä työskenneltäessä vaikeapääsysisissä työkohteissa. Kapea pään muoto, terävät leuat.

**Standardi:**

**DIN ISO 5746.**

**Raaka-aine:**

Erikoistyökaluterästä.

### Tekninen kuvaus

Katkaisukyky: kova lanka - Ø enint.	2 mm
Katkaisukyky: keskikova lanka - Ø enint.	3 mm
Standardi	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Standardi	DIN ISO 5746
Kahva	Monikomponenttinen kuori
Raaka-aine	erikoistyökaluterästä
Pinta	kromattu
kipinöimätön	ei
Tuotetyyppi	Monitoimipihdit

