

Turvalaskuhana, Tyyppi: E



Tilaustiedot

Tilausnumero	981520 E
GTIN	2050002019171
Tuoteluokka	96V

Kuvaus

Malli:

Turvalaskuhanat eri materiaaleista tynnyreiden hallittuun tyhjentämiseen. Alumiininen tippuvedenpitävä turvahana, jousi ruostumatonta terästä, itsesulkeutuva. Aukko 25 mm, kiertoliitos 2 liukurenkaalla, O-renkas tiivisteenä. Venttiili O-renkaalla. Avaa painamalla (annostelu mahdollinen), käännä ottamisen jälkeen ylös, jolloin hana ei valuta. Lämmönkesto noin 205 °C:seen asti.

Kanisterille ja IBC-kontille. 60 mm:n sahammaskierteellä.

Tekninen kuvaus

Sarjan sisältö	1
Liekkien esto	kyllä
Tiivistemateriaali	FPM/FKM
Itsesulkeutuva	kyllä
Materiaali	Alu
Kiinnityskierre	60 mm
Tuotetyyppi	Turvalaskuhana

