



LED-konevalaisin litteä, Tyyppi: 546mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	081438 546
GTIN	4260131238680
Tuoteluokka	08C

Kuvaus

Malli:

Kestävät LED-konevalaisimet, **alumiinirunko** ja satinoitu akryylilasi, joka takaa **tasaisen 160 asteen valaistuksen**.

- **Vähän heijastuksia, ei häikäisyä ja värisemätön toiminta.**
- **Liitäntä 24 V:n teholähteeseen tai 24 V:n koneohjaukseen.**

Litteä valokisko, kääntyy 45°.

Toiminto:

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Mukana kumipäällysteinen magneetti, verkkolaite.

Tekninen kuvaus

valoteho	24 W
Valovirta	2400 lm
Lamppu	LED-moduuli

Kokonaiskorkeus	36 mm
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
ATEX-vyöhyke	ei
Kokonaispituus	546 mm
Kokonaisleveys	40 mm
IP-suojaluokka	IP 67
Tuotetyyppi	Koneen valot