



LED-konevalaisin litteä, Tyyppi: 303mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	081438 303
GTIN	4260131238673
Tuoteluokka	08C

Kuvaus

Malli:

Kestävät LED-konevalaisimet, **alumiinirunko** ja satinoitu akryylilasi, joka takaa **tasaisen 160 asteen valaistuksen**.

- **Vähän heijastuksia, ei häikäisyä ja värisemätön toiminta.**
- **Liitäntä 24 V:n teholähteeseen tai 24 V:n koneohjaukseen.**

Litteä valokisko, kääntyy 45°.

Toiminto:

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Mukana kumipäällysteinen magneetti, verkkolaite.

Tekninen kuvaus

Valovirta	1200 lm
valoteho	12 W
Lamppu	LED-moduuli

Kokonaiskorkeus	39 mm
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Kokonaispituus	303 mm
ATEX-vyöhyke	ei
Kokonaisleveys	40 mm
IP-suojausluokka	IP 67
Tuotetyyppi	Koneen valot