


Garant GRIDLINE

Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima, 20×20G, Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi: 125/4**Tilaustiedot**

Tilausnumero	950320 125/4
GTIN	4062406207106
Tuoteluokka	9GB

Kuvaus**Malli:**

Reunalistat, uritetut jakolistat ja välilevyt muovia. Uritetut jakolistat napsautetaan vetolaatikon aukkoihin. Välilevyt painetaan uritettuihin jakolistoihin.

Tilanjakomateriaali täyttää kokonaan laatikon 20×20G.

Sopii:

Vetolaatikat 20×20G.

Sisältö:

Reunalistasarja nro 951570: 1 × koko 125

Uritetut jakolistat nro 951520: 2 × koko 125

Paikoilleen painettava jakaja 6G nro 951761: 1 × koko 125

Paikoilleen painettava jakaja 7G nro 951771: 4 × koko 125

Tekninen kuvaus

soveltuu vetolaatikoille hyötisyvyys G	20
Soveltuu vetolaatikon hyötisyvyys	500 mm
Korkeus	100 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	Kiinnityspidin
Soveltuu vetolaatikon hyötyleveys	500 mm

soveltuu vetolaatikoille hyötyleveys G	20
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on	125 mm
Paino	1,119 kg
Tuotenimen määrite	20x20G
Tuotetyyppi	Vetolaatikon välilevy

Tarvikkeet

UrajakolistatSyvyys 20G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 125 mm	951520 125
Uraan asetettavat väliseinät,leveys 6G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 125 mm	951761 125
Uraan asetettavat väliseinät,leveys 7G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 125 mm	951771 125
Reunalistat 2 osan sarjaSyvyys 20G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 125 mm	951570 125