


Garant GRIDLINE

**Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima, 20×20G, Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi: 125/6****Tilaustiedot**

Tilausnumero	950320 125/6
GTIN	4062406207113
Tuoteluokka	9GB

**Kuvaus****Malli:**

Reunalistat, uritetut jakolistat ja välilevyt muovia. Uritetut jakolistat napsautetaan vetolaatikon aukkoihin. Välilevyt painetaan uritettuihin jakolistoihin. Tilanjakomateriaali täyttää kokonaan laatikon 20×20G.

**Sopii:**

Vetolaatikot 20×20G.

**Sisältö:**

Reunalistasarja nro 951570: 1 × koko 125

Uritetut jakolistat nro 951520: 3 × koko 125

Paikoilleen painettava jakaja 5G nro 951751: 5 × koko 125

**Tekninen kuvaus**

Korkeus	100 mm
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on	125 mm
soveltuu vetolaatikoille hyötisyvyys G	20
Soveltuu vetolaatikon hyötysyvyys	500 mm
Soveltuu vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	Kiinnityspidin

soveltuu vetolaatikoille hyötyleveys G	20
Paino	1,341 kg
Tuotenimen määrite	20x20G
Tuotetyyppi	Vetolaatikon välilevy

## Tarvikkeet

Reunalistat 2 osan sarjaSyvyys 20G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 125 mm	951570 125
UrajakolistatSyvyys 20G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 125 mm	951520 125
Uraan asetettavat väliseinät,leveys 5G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 125 mm	951751 125