


Garant GRIDLINE

Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima, 20×20G, Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi: 150/4**Tilaustiedot**

Tilausnumero	950320 150/4
GTIN	4062406207120
Tuoteluokka	9GB

Kuvaus**Malli:**

Reunalistat, uritetut jakolistat ja välilevyt muovia. Uritetut jakolistat napsautetaan vetolaatikon aukkoihin. Välilevyt painetaan uritettuihin jakolistoihin. Tilanjakomateriaali täyttää kokonaan laatikon 20×20G.

Sopii:

Vetolaatikat 20×20G.

Sisältö:

Reunalistasarja nro 951570: 1 × koko 150

Uritetut jakolistat nro 951520: 2 × koko 150

Paikoilleen painettava jakaja 6G nro 951761: 1 × koko 150

Paikoilleen painettava jakaja 7G nro 951771: 4 × koko 150

Tekninen kuvaus

Korkeus	125 mm
Soveltuu vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
soveltuu vetolaatikoille hyötyleveys G	20
Vetolaatikoiden hyötiala G	Kiinnityspidin
soveltuu vetolaatikoille hyötisyvyys G	20

Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on	150 mm
Soveltuu vetolaatikon hyötysyvyys	500 mm
Paino	1,345 kg
Tuotenimen määrite	20x20G
Tuotetyyppi	Vetolaatikon välilevy

Tarvikkeet

Uraan asetettavat väliseinät, leveys 7G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 150 mm	951771 150
Uraan asetettavat väliseinät, leveys 6G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 150 mm	951761 150
Urajakolistat Syvyys 20G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 150 mm	951520 150
Reunalistat 2 osan sarja Syvyys 20G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 150 mm	951570 150