

Impregroitu puinen turvaritilä, ilman viistettä, ilman päätyprofiilia, Leveys 80 cm, Kulkuritilän pituus: 150cm



Tilaustiedot

Tilausnumero	964860 150
GTIN	4047482136250
Tuoteluokka	96C

Kuvaus

Malli:

Puinen turvaritilä kestävästä, uritetuista pyökkilistoista. Listat yhdistetty ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla vajereilla, vahvuus 3 mm. Lukitus ja suojukset messinkiä. Elastiset NBR-materiaalista valmistetut kumijalat estävät puuritilän liukumisen ja takaavat hyvän kävelymukavuuden. Soveltuu impregoinnin ansiosta käyttöön erityisesti öljy- ja kylmävoiteluaineiden yhteydessä. Puhdistus: Puuritilä kääritään rullalle.

Korkeus: n. 35 mm

Paino: n. 13 kg/m²

Standardi: IFA (Saksan lakisäätöisen tapaturmavakuutuskeskuksen työsuojeluinstituutti) on tarkastanut liukastumisen eston (R11) ja vapaan välin (V10).

Tekninen kuvaus

Kulkuritilän pituus	150 cm
Paino	18,5 kg
Valmistajamerkintä	Puinen päällysrtilä
Tuotenimen määrite	Leveys 80 cm
Kulkuritilän leveys	80 cm
Tuotetyyppi	Puinen päällysrtilä

