



Tiheähampainen räikkä, suunnanvaihdin, 1/4", Tyyppi: 1/4



Tilaustiedot

Tilausnumero	632389 1/4
GTIN	4000896226917
Tuoteluokka	630

Kuvaus

Malli:

Materiaali ja erityinen taontatapa varmistavat hyvän toimivuuden ja pitkän kestoiän. Oikea- ja vasenkätisyyden vaihtovipu, työskentelykulma 4°.

Standardi:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120**.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Sopii :

Käsi­käyt­toiset päät.

Vääntönelikulma: 1/4 tuuma

Hammasluku: 90

Tekninen kuvaus

Vääntönelikulma	1/4 tuuma
Standardi	DIN 3120
Kokonaispituus	116 mm
Hammasluku	90
Työskentelykulma	4 astetta
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	kromattu
Tuotetyyppi	Räikkä

