

Impregroitu puinen turvaritilä, ilman viistettä, ilman päätyprofiilia, Leveys 100 cm, Kulkuritulän pituus: 200cm



Tilaustiedot

Tilausnumero	964863 200
GTIN	4047482136274
Tuoteluokka	96C

Kuvaus

Malli:

Puinen turvaritilä kestävästä, uritetuista pyökkilistoista. Listat yhdistetty ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla vaijereilla, vahvuus 3 mm. Lukitus ja suojukset messinkiä. Elastiset NBR-materiaalista valmistetut kumijalat estävät puuritulän liukumisen ja takaavat hyvän kävelymukavuuden. Soveltuu impregoinnin ansiosta käyttöön erityisesti öljy- ja kylmävoiteluaineiden yhteydessä. Puhdistus: Puuritulä kääritään rullalle.

Korkeus: n. 35 mm

Paino: n. 13 kg/m²

Standardi: IFA (Saksan lakisääteisen tapaturmavakuutuksen työsuojeluinstituutti) on tarkastanut liukastumisen eston (R11) ja vapaan välin (V10).

Tekninen kuvaus

Kulkuritulän pituus	200 cm
Paino	30,5 kg
Valmistajamerkintä	Puinen päällysritulä
Tuotenimen määrite	Leveys 100 cm
Kulkuritulän leveys	100 cm
Tuotetyyppi	Puinen päällysritulä

