

Impregnoitu puinen turvaritilä, 1× viiste ja 2×päättyprofiili lyhyillä sivuilla, Leveys 100 cm, Kulkuritilän pituus: 200cm



Tilaustiedot

Tilausnumero	964865 200
GTIN	4047482136311
Tuoteluokka	96C

Kuvaus

Malli:

Puinen turvaritilä kestävästä, uritetuista pyökkilistoista. Listat yhdistetty ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla vajereilla, vahvuus 3 mm. Lukitus ja suojukset messinkiä. Elastiset NBR-materiaalista valmistetut kumijalat estävät puuritilän liukumisen ja takaavat hyvän kävelymukavuuden. Soveltuu impregoinnin ansiosta käyttöön erityisesti öljy- ja kylmävoiteluaineiden yhteydessä. Puhdistus: Puuritilä käärityn rullalle.

Korkeus: n. 35 mm

Paino: n. 13 kg/m²

Standardi: IFA (Saksan lakisääteisen tapaturmavakuutuskeskuksen työsuojeluinstituutti) on tarkastanut liukastumisen eston (R11) ja vapaan välin (V10).

Päättyprofiili:

Lisäviiste ritilän **leveillä sivuilla**.

Viiste:

Lisäviiste ritilän **pitkittäisillä sivuilla** 45° kulmassa.

Tekninen kuvaus

Kulkuritilän pituus	200 cm
Paino	30,5 kg
Tuotenimen määrite	Leveys 100 cm
Kulkuritilän leveys	100 cm
Tuotetyyppi	Puinen päällyksiritilä

