



## Konepajatarvikevalikoima, Työkalujen lukumäärä: 26



### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 955081 26     |
| GTIN         | 4062406207182 |
| Tuoteluokka  | 91A           |

### Kuvaus

#### Malli:

Yleistyökalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaaho on öljynkestävä eikä ime mitään nesteitä. Pintakerros on antrasiittia, ja työkalujen alla oleva sininen kontrastiväri osoittaa, mikä työkalu puuttuu alustalta.

Kovavaahtoalustavalikoima koko vetolaatikkoon - hyötypinta-ala 20×20G.

#### Sopii:

GridLine Ready-to-go -työpenkit, GridLine Vario -työpenkit laatikostorungolla 24G, GridLine-laatikostorunko 24G, GridLine-työkalukaapit 24×24G, GridLine-vetolaatikot 20×20G, GridLine XL ToolCar nro 914590.

#### Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta (tyhjä) nro 952001 koko 955081: 1 kpl

HOLEX LED-taskulamppu nro 081437 koko BLACK: 1 kpl

Digitaalinen HOLEX-työntömitta nro 412821, koko 150: 1 kpl

HOLEX-kaarimikrometri nro 420200 koot 0–25: 1 kpl

HOLEX-rullamitta nro 462010, koko 3: 1 kpl

HOLEX-vesivaaka nro 467435, koko 300: 1 kpl

HOLEX-kaksipäinen kiintoavain nro 610950 koot 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×21; 19×22: kutakin 1 kpl

HOLEX Taivutettu kuusiokoloavain nro 627225, koko 9: 1 kpl

HOLEX-ruuvitaltta urakantaruuveille, Kraftheft-kahva nro 660701 koot 3,5; 5,5; 8: kutakin 1 kpl

HOLEX-ruuvitaltta, lyhyt, urakantaruuveille nro 664201 koko 5,5: 1 kpl  
 HOLEX-ruuvitaltta Phillips-ruuveille, Kraftheft-kahva nro 668401 koot 1; 2; 3: kutakin 1 kpl  
 HOLEX-ruuvitaltta, lyhyt, Phillips-ruuveille nro 668471 koko 2: 1 kpl  
 HOLEX-linjapihdit, vanadium, nro 702995, koko 160: 1 kpl  
 HOLEX-vesipumppupihdit nro 706145, koko 250: 1 kpl  
 HOLEX-kärkipihdit, suorat, nro 713195, koko 160: 1 kpl  
 HOLEX-pajavasara nro 750125, koko 300: 1 kpl

## Tekninen kuvaus

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Työkalujen lukumäärä                    | 26                           |
| Vetolaatikoiden hyötyala G              | 20 × 20                      |
| Leveys G                                | 20                           |
| Syvyys                                  | 500 mm                       |
| Syvyys G                                | 20                           |
| Leveys                                  | 500 mm                       |
| Energiansyöttö                          | Paristokäyttöinen            |
| Malli                                   | työkaluvaunun vetolaatikkoon |
| Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on | 100 mm                       |
| Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on | 125 mm                       |
| Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on | 150 mm                       |
| Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on | 200 mm                       |
| Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on | 250 mm                       |
| Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on | 300 mm                       |
| Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus       | 30 mm                        |
| pienin sopiva vetolaatikon etukorkeus   | 100 mm                       |
| Tuotetyyppi                             | Kovavaahtoalusta             |

## Tarvikkeet

|  |            |
|--|------------|
| Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, lyhyt Ristikantakoko 2 | 668471 2   |
| Lukkosepänpaino Paino ilman vartta 300 g               | 750125 300 |

|  |               |
|--|---------------|
| LED-taskulamppusis. paristot Väri BLACK  | 081437 BLACK  |
| Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 18X21 mm   | 610950 18X21  |
| Rullamitta nauhan pituus 3 m   | 462010 3      |
| Ruuvitaltta urakantaruuveille, voimakahva Terän leveys b 8 mm                      | 660701 8      |
| Kärkipihdit – suorat, sileät, tartuntakahvat Kokonaispituus 160 mm                 | 713195 160    |
| Kuusiokoloavainsarja, taivutettuneklattu Ruuvinvääntimien lkm. 9                   | 627225 9      |
| Kaarimikrometri Mittausalue 0-25 mm  | 420200 0-25   |
| Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, voimakahva Ristikantakoko 1                        | 668401 1      |
| Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 19X22 mm   | 610950 19X22  |
| Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, voimakahva Ristikantakoko 3                        | 668401 3      |
| Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 14X15 mm   | 610950 14X15  |
| Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 6X7 mm   | 610950 6X7    |
| Yleispihdit vanadiinia, kiiltävät, 2-komponenttikahvankuoret Kokonaispituus 160 mm | 702995 160    |
| Kovavaahtoalusta työkalusarjoille sopii kovavaahtosarjaan 955081                   | 952001 955081 |
| Ruuvitaltta urakantaruuveille, lyhyt Terän leveys b 5,5 mm                         | 664201 5,5    |
| Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 8X9 mm   | 610950 8X9    |
| Vesipumppupihdit, mustatut, kahvoissa kuoret Kokonaispituus 250 mm                 | 706145 250    |
| Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 10X11 mm   | 610950 10X11  |
| Alumiininen vesivaaka Pituus 300 mm  | 467435 300    |
| Ruuvitaltta urakantaruuveille, voimakahva Terän leveys b 5,5 mm                    | 660701 5,5    |
| Digitaalinen työntömittaABS Mittausalue 150 mm                                     | 412821 150    |
| Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, voimakahva Ristikantakoko 2                        | 668401 2      |
| Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 12X13 mm   | 610950 12X13  |
| Ruuvitaltta urakantaruuveille, voimakahva Terän leveys b 3,5 mm                    | 660701 3,5    |

Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 16X17 mm

610950 16X17