



Liukuva turvalaite SKN BFD SK11, Pituus: 10m



Tilaustiedot

Tilausnumero	098139 10
GTIN	4030281290308
Tuoteluokka	09F

Kuvaus

Malli:

SKN BFD SK11. Teräksinen **liikkuva liukutarrain** erittäin lyhyellä reaktioajalla. Kohtisuora työskentely on mahdollista, koska se soveltuu käytettäväksi myös reunoilla. Huomattavasti pienempi putoamisnykäys, koska liukuminen kernmantle-köydellä absorboi energiaa (Ø 11 mm).

Maksimaalinen hyötypaino 140 kg.

- **Integroitu nykyksenvaimennin kestää enintään 140 kg.**
- **Soveltuu 11 mm:n köysille.**
- **Särmätarkastus säädöksen RFU CNB/P/11.075 - Rev. 2. mukaisesti.**

Standardi:

EN 353-2

Tekninen kuvaus

Pituus	10 m
Ohjainköyden Ø	11 mm
Ohjainköyden materiaali	polyamidi
Karabiinien lukumäärä	2

Valmistajamerkintä	SKN BFD SK11
Paino	1,65 kg
Jousihaka	KOBRA TRI / FS 51
Tuotetyyppi	Kiinniottolaite