

Garant**GARANT Master Tap -konekierretappi Muoto B, AlTiX, M: M4,5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	132721 M4,5
GTIN	4062406207007
Tuoteluokka	11I

Kuvaus**Malli:**

Universal-kierretappi, suunniteltu käytettäväksi monilla eri materiaaleilla, hyvä prosessivarmuus.

- **HSS-E-PM-terämateriaali, erittäin hyvä kulumisenkesto.**
- **Uusi tehopinnoite vähentää kitkaa.**
- **Erytisgeometria optimaaliseen lastunpoistoon.**

Vastaa **ISO 2X/6HX.**

Tekninen kuvaus

Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Standardi	DIN 371
Lastu-urien määrä	3
Kierteen syvyys	13,5 mm
varren Ø D _s	6 mm
Varren nelikulmio □	4,9 mm
Kokonaispituus L	70 mm
Kierretyyppi	M
Terien lkm Z	3
Lastuava aine	HSS E PM
Kierteen Ø	4,5 mm
Alkureiän Ø	3,7 mm

Kierteennousu	0,75 mm
Kierteen koko	M4,5
Pinnoitus	AlTiX
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirengas	vihreä
Sarja	Master Tap
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	30 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	35 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	20 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	30 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	30 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	25 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	12 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	10 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	8 m/min	M

GG(G)	soveltuu	20 m/min	K
CuZn	soveltuu	20 m/min	N
Uni	soveltuu		
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		