



Vääntiö, säädettävä, Tyyppi: 0



Tilaustiedot

Tilausnumero	148410 0
GTIN	4062406208165
Tuoteluokka	12L

Kuvaus

Malli:

Karkaistut kiinnitysleuat ja teräskahvat. Ahtaissa paikoissa käyttöä varten toinen teräskahva voidaan ruuvata irti.

Normaaliin kuormitukseen: Runko painevalettua sinkkiä.

Tekninen kuvaus

käsikierretapille DIN 352	M1–M8
Kokonaispituus	125 mm
Leukaväli □	2 - 5 mm
Käsikalvimen Ø:lle DIN 206	2,5 - 6,5 mm
Standardi	DIN 1814
Tuotetyyppi	Kierreleuka