



Vääntiö, säädettävä, Tyyppi: 3



Tilaustiedot

Tilausnumero	148410 3
GTIN	4062406208202
Tuoteluokka	12L

Kuvaus

Malli:

Karkaistut kiinnitysleuat ja teräskahvat. Ahtaissa paikoissa käyttöä varten toinen teräskahva voidaan ruuvata irti.

Normaaliin kuormitukseen: Runko painevalettua sinkkiä.

Tekninen kuvaus

Käsikalvimen Ø:lle DIN 206	6,5 - 15 mm
Kokonaispituus	370 mm
käsikierretapille DIN 352	M5 - M20
Leukaväli □	4,9 - 12 mm
Standardi	DIN 1814
Tuotetyyppi	Kierreleuka