



Vääntiö, säädettävä, Tyyppi: 1



Tilaustiedot

Tilausnumero	148410 1
GTIN	4062406208172
Tuoteluokka	12L

Kuvaus

Malli:

Karkaistut kiinnitysleuat ja teräskahvat. Ahtaissa paikoissa käyttöä varten toinen teräskahva voidaan ruuvata irti.

Normaaliin kuormitukseen: Runko painevalettua sinkkiä.

Tekninen kuvaus

Leukaväli <input type="checkbox"/>	2 - 6,3 mm
käsikierretapille DIN 352	M1 – M10
Kokonaispituus	175 mm
Käsikalvimen Ø:lle DIN 206	2,5 - 7,5 mm
Standardi	DIN 1814
Tuotetyyppi	Kierreleuka