



Vääntiö, säädettävä, Tyyppi: 1.1/2



Tilaustiedot

Tilausnumero	148410 1.1/2
GTIN	4062406208189
Tuoteluokka	12L

Kuvaus

Malli:

Karkaistut kiinnitysleuat ja teräskahvat. Ahtaissa paikoissa käyttöä varten toinen teräskahva voidaan ruuvata irti.

Normaaliin kuormitukseen: Runko painevalettua sinkkiä.

Tekninen kuvaus

Käsikalvimen Ø:lle DIN 206	2,5 - 9,5 mm
Leukaväli □	2 - 8 mm
Kokonaispituus	175 mm
käsikierretapille DIN 352	M1 – M12
Standardi	DIN 1814
Tuotetyyppi	Kierreleuka