



Vääntiö, säädettävä, Tyyppi: 2



Tilaustiedot

Tilausnumero	148410 2
GTIN	4062406208196
Tuoteluokka	12L

Kuvaus

Malli:

Karkaistut kiinnitysleuat ja teräskahvat. Ahtaissa paikoissa käyttöä varten toinen teräskahva voidaan ruuvata irti.

Normaaliin kuormitukseen: Runko painevalettua sinkkiä.

Tekninen kuvaus

Käsikalvimen Ø:lle DIN 206	5 - 10 mm
Kokonaispituus	265 mm
Leukaväli □	3 - 9 mm
käsikierretapille DIN 352	M4 – M12
Standardi	DIN 1814
Tuotetyyppi	Kierreleuka