



## Vääntiö, säädettävä, Tyyppi: 4



### Tilaustiedot

Tilausnumero	148410 4
GTIN	4062406210410
Tuoteluokka	12L

### Kuvaus

#### Malli:

Karkaistut kiinnitysleuat ja teräskahvat. Ahtaissa paikoissa käyttöä varten toinen teräskahva voidaan ruuvata irti.

**Normaaliin** kuormitukseen: Runko painevalettua sinkkiä.

### Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	480 mm
Käsikalvimen Ø:lle DIN 206	7 - 20 mm
Leukaväli □	5,5 - 16 mm
käsikierretapille DIN 352	M9 – M27
Standardi	DIN 1814
Tuotetyyppi	Kierreleuka