



Vääntiö, säädettävä, Tyyppi: 5



Tilaustiedot

Tilausnumero	148410 5
GTIN	4062406210427
Tuoteluokka	12L

Kuvaus

Malli:

Karkaistut kiinnitysleuat ja teräskahvat. Ahtaissa paikoissa käyttöä varten toinen teräskahva voidaan ruuvata irti.

Normaaliin kuormitukseen: Runko painevalettua sinkkiä.

Tekninen kuvaus

käsikierretapille DIN 352	M12 – M33
Kokonaispituus	700 mm
Käsikalvimen Ø:lle DIN 206	9 - 26 mm
Leukaväli □	7 - 20 mm
Standardi	DIN 1814
Tuotetyyppi	Kierreleuka