

Garant**Kiintolenkkiavainsarja, Avainten määrä: 9****Tilaustiedot**

Tilausnumero	613610 9
GTIN	4062406219673
Tuoteluokka	61A

Kuvaus**Malli:**

Muottiintaottu. Hyvä avainkoon mittatarkkuus.

Optimoitu profiilivarsi mahdollistaa hyvän pidon ja ergonomisen työskentelyn. Pitkäikäinen ja erittäin kestävä. Lenkipuoolella **HT-drive**-profiili.

Standardi:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Toimituksen sisältö:

à 1 kiintolenkkiavain nro 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970: Koot 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19

Huomautus:

HT-Drive – erittäin tarkka profiili.

Etu:

- **Ruuveihin kosketetaan sivulta. – Ruuveja suojataan. – Ruuvien käyttöikä pitenee.**
- **Suurempi tartuntapinta ruuvien ja työkalun välissä. – Varma tartunta ja suurempi voimansiirto.**

Tekninen kuvaus

Tuotetyyppi	Ruuviavain
-------------	------------

Tarvikkeet

Kiintolenkkiavain Avainkoko 16 mm	613500 16
Kiintolenkkiavain Avainkoko 16 mm	613600 16
Kiintolenkkiavain Avainkoko 13 mm	613600 13
Kiintolenkkiavain Avainkoko 19 mm	613600 19
Kiintolenkkiavain Avainkoko 8 mm	613600 8
Kiintolenkkiavain Avainkoko 7 mm	613600 7
Kiintolenkkiavain Avainkoko 10 mm	613600 10
Kiintolenkkiavain Avainkoko 5,5 mm	613600 5,5
Kiintolenkkiavain Avainkoko 18 mm	613600 18
Kiintolenkkiavain Avainkoko 17 mm	613600 17