

Garant**Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen, Avainkoko: 6X7mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 615600 6X7 |
| GTIN | 4062406219703 |
| Tuoteluokka | 61A |

Kuvaus**Malli:**

Muottiintaattu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus.

Pitävän otteen mahdollistava varren profiili. Pitkäikäinen ja erittäin suurta rasitusta kestävä.

Lenkkipuolilla **HT-drive**-profiili.

Standardi:

DIN 838 / ISO 3318

Raaka-aine:

Kromiterässeosta, kromattu (hilseilemätön), pyöristetty pinta.

Huomautus:

HT-Drive – erittäin tarkka profiili.

Etu

- **Ruuveihin kosketetaan sivulta.**
- **Ruuveja suojataan.**
- **Ruuvien käyttöikä pitenee.**
- **Suurempi tartuntapinta ruuvien ja työkalun välissä.**
- **Varma tartunta ja suurempi voimansiirto.**

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------------------------|--------|
| suurin lenkin $\varnothing D_2$ max | 12 mm |
| Avainkoko ₂ | 7 mm |
| Avainkoko ₁ | 6 mm |
| suurin lenkin $\varnothing D_1$ max | 11 mm |
| Avaimen pituus L | 165 mm |

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Avainkoon mitat | metriset mitat |
| Renkaan asento | 75 astetta |
| Valmistusmenetelmä | muottiintaottu |
| Raaka-aine | kromivanadiiniterästä |
| Pinta | mattakromattu |
| Rengas syvään taivutettu | kyllä |
| avoin rengas | ei |
| Tuotetyyppi | Ruuviavain |