

Garant**Kaksoislenkkiavainsarja, jyrkkäkulmainen, Avainten määrä: 8****Tilaustiedot**

Tilausnumero	615610 8
GTIN	4062406219710
Tuoteluokka	61A

Kuvaus**Malli:**

Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus.

Pitävän otteen mahdollistava varren profiili. Pitkäikäinen ja erittäin suurta rasitusta kestävä.

Lenkkipuolilla **HT-drive**-profiili.

Standardi:

DIN 838 / ISO 3318

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Toimituksen sisältö:

à 1 kaksipäinen lenkkiavain nro 615600 / 615000 / 615900 / 615950: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×21; 19×22

Huomautus:

HT-Drive – erittäin tarkka profiili.

Etu

- Ruuveihin kosketetaan sivulta.
- Ruuveja suojataan.
- Ruuvien käyttöikä pitenee.
- Suurempi tartuntapinta ruuvien ja työkalun välissä.
- Varma tartunta ja suurempi voimansiirto.

Tekninen kuvaus

Avainkoon mitat	metriset mitat
Avainten määrä	8
Renkaan asento	75 astetta
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromiterässeosta
Pinta	mattakromattu
Mittajärjestelmä metrinen	kyllä
Mittajärjestelmä tuuma	ei
Rengas syvään taivutettu	ei
Tuotetyyppi	Ruuviavain

Tarvikkeet

Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 6X7 mm	615600 6X7
Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 18X21 mm	615600 18X21
Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 8X9 mm	615600 8X9
Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 19X22 mm	615600 19X22
Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 14X15 mm	615600 14X15
Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 12X13 mm	615600 12X13
Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 10X11 mm	615600 10X11
Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 16X17 mm	615600 16X17