

Garant**Kiintolenkkiavain, Avainkoko: 19mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	613600 19
GTIN	4062406220082
Tuoteluokka	61A

Kuvaus**Malli:**

Muottiintaattu. Hyvä avainkoon mittatarkkuus.

Optimoitu profiilivarsi mahdollistaa hyvän pidon ja ergonomisen työskentelyn. Pitkäikäinen ja erittäin kestävä. Lenkipuolella **HT-drive**-profiili.

Standardi:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Huomautus:

HT-Drive – erittäin tarkka profiili.

Etu:

- Ruuveihin kosketetaan sivulta. – Ruuveja suojataan. – Ruuvien käyttöikä pitenee.
- Suurempi tartuntapinta ruuvin ja työkalun välissä. – Varma tartunta ja suurempi voimansiirto.

Tekninen kuvaus

suurin lenkin korkeus $h_{2\max}$	14 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Avaimen pituus L	230 mm
Avainkoko	19 mm
kidan enimmäiskorkeus h1	9 mm
Standardi	DIN 3113 A

Standardi	ISO 3318
Standardi	ISO 7738
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	mattakromattu
Tuotetyyppi	Ruuviavain