

**Kierreleuanväännin, kierreleuan Ø x korkeus: 20X5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	149310 20X5
GTIN	4062406219734
Tuoteluokka	12L

Kuvaus**Malli:**

Teräskahvat voidaan ruuvata irti. Viisi kiinnitysruuvia kierretapin vääntimen kiinnittämiseen. **Kokoon 65x25 saakka** painevalettua sinkkiä, **koosta 75x20 alkaen** terästä.

Käyttö:

Umpinaisten ja halkaistujen, standardin EN 22568 kierreleukojen suoraan kiinnittämiseen.

Tekninen kuvaus

kierreleuan Ø:lle	20 mm
Korkeus	5 mm
Kokonaispituus	175 mm
Kiinnitysruuvien lukumäärä	4
Standardi	EN 22568
Tuotetyyppi	Kierreleuanväännin