

HOLEX**Kierreleuanväännin, kierreleuan Ø x korkeus: 25,4X9,5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	149310 25,4X9,5
GTIN	4062406219765
Tuoteluokka	12L

Kuvaus**Malli:**

Teräskahvat voidaan ruuvata irti. Viisi kiinnitysruuvia kierretapin vääntimen kiinnittämiseen.
Kokoon 65x25 saakka painevalettua sinkkiä, **koosta 75x20 alkaen** terästä.

Käyttö:

Umpinaisten ja halkaistujen, standardin EN 22568 kierreleukojen suoraan kiinnittämiseen.

Tekninen kuvaus

Korkeus	9,5 mm
kierreleuan Ø:lle	25,4 mm
Kokonaispituus	225 mm
Kiinnitysruuvien lukumäärä	3
Standardi	EN 22568
Tuotetyyppi	Kierreleuanväännin