

**HOLEX****Kierreleuanväännin, kierreleuan Ø x korkeus: 38,1X12,7mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	149310 38,1X12,7
GTIN	4062406219802
Tuoteluokka	12L

**Kuvaus****Malli:**

Teräskahvat voidaan ruuvata irti. Viisi kiinnitysruuvia kierretapin vääntimen kiinnittämiseen. **Kokoon 65x25 saakka** painevalettua sinkkiä, **koosta 75x20 alkaen** terästä.

**Käyttö:**

Umpinaisten ja halkaistujen, standardin EN 22568 kierreleukojen suoraan kiinnittämiseen.

**Tekninen kuvaus**

kierreleuan Ø:lle	38,1 mm
Korkeus	12,7 mm
Kokonaispituus	315 mm
Kiinnitysruuvien lukumäärä	3
Standardi	EN 22568
Tuotetyyppi	Kierreleuanväännin