

**Garant****Kaksoislenkkiavainsarja, jyrkkäkulmainen, Avainten määrä: 12****Tilaustiedot**

Tilausnumero	615610 12
GTIN	4062406221126
Tuoteluokka	61A

**Kuvaus****Malli:**

Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus.

Pitävän otteen mahdollistava varren profiili. Pitkäikäinen ja erittäin suurta rasitusta kestävä.

Lenkipuolilla **HT-drive**-profiili.

**Standardi:**

**DIN 838 / ISO 3318**

**Raaka-aine:**

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

**Toimituksen sisältö:**

à 1 kaksipäinen lenkkiavain nro 615600 / 615000 / 615900 / 615950: 6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20x22; 21x23; 24x26; 27x32; 30x34

**Huomautus:**

**HT-Drive** – erittäin tarkka profiili.

**Etu**

- Ruuveihin kosketetaan sivulta.
- Ruuveja suojataan.
- Ruuvien käyttöikä pitenee.
- Suurempi tartuntapinta ruuvien ja työkalun välissä.
- Varma tartunta ja suurempi voimansiirto.

**Tekninen kuvaus**

Avainkoon mitat	metriset mitat
-----------------	----------------

Avainten määrä	12
Renkaan asento	75 astetta
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromiterässeosta
Pinta	mattakromattu
Mittajärjestelmä metrinen	kyllä
Mittajärjestelmä tuuma	ei
Rengas syvään taivutettu	ei
Tuotetyyppi	Ruuviavain

## Tarvikkeet

Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 24X26 mm	615600 24X26
Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 12X13 mm	615600 12X13
Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 6X7 mm	615600 6X7
Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 18X19 mm	615600 18X19
Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 14X15 mm	615600 14X15
Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 8X9 mm	615600 8X9
Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 16X17 mm	615600 16X17
Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 21X23 mm	615600 21X23
Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 27X32 mm	615600 27X32
Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 20X22 mm	615600 20X22
Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 10X11 mm	615600 10X11
Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 30X34 mm	615600 30X34