

Garant**Kiintolenkkiavain, pitkä malli, Avainkoko: 21mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	614600 21
GTIN	4062406220723
Tuoteluokka	61A

Kuvaus**Malli:**

Muottiintaottu. Hyvä avainkoon mittatarkkuus.

Pitävän otteen mahdollistava varren profiili. Pitkäikäinen ja erittäin suurta rasitusta kestävä.

Lenkipää jyrkästi taivutettu.

Standardi:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Raaka-aine:

Kromiterässeosta, kromattu (hilseilemätön), pyöristetty pinta.

Huomautus:

HT-Drive – erikoisprofiili. Erittäin tarkka profiili – kehitetty ilmailu- ja avaruusteollisuuden tarpeisiin. Tällä profiililla varustetut työkalut tunnistaa **HT-Drive**-merkistä. **Edut:**

- **Ruuveihin kosketetaan sivulta. – Ruuveja suojataan. – Ruuvien käyttöikä pitenee.**
- **Suurempi tartuntapinta ruuvien ja työkalun välissä. – Varma tartunta ja suurempi voimansiirto.**

Tekninen kuvaus

Avainkoko	21 mm
Avaimen pituus L	280 mm
kidan enimmäiskorkeus h1	9,2 mm
suurin lenkin korkeus h _{2 max}	13,5 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Renkaan asento	10 astetta
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu

Raaka-aine	kromiterässeosta
Pinta	krominiklatu
kipinöimätön	ei
Rengas syvään taivutettu	kyllä
Tuotetyyppi	Ruuviavain