

Garant**Kiintolenkkiavain, Avainkoko: 16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	613600 16
GTIN	4062406220525
Tuoteluokka	61A

Kuvaus**Malli:**

Muottiintaottu. Hyvä avainkoon mittatarkkuus.

Optimoitu profiilivarsi mahdollistaa hyvän pidon ja ergonomisen työskentelyn. Pitkäikäinen ja erittäin kestävä. Lenkipuolella **HT-drive**-profiili.

Standardi:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Huomautus:

HT-Drive – erittäin tarkka profiili.

Etu:

- **Ruuveihin kosketetaan sivulta. – Ruuveja suojataan. – Ruuvien käyttöikä pitenee.**
- **Suurempi tartuntapinta ruuvin ja työkalun välissä. – Varma tartunta ja suurempi voimansiirto.**

Tekninen kuvaus

Avainkoko	16 mm
Avaimen pituus L	180 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
kidan enimmäiskorkeus h1	8 mm
suurin lenkin korkeus h _{2 max}	13 mm
Standardi	DIN 3113 A

Standardi	ISO 3318
Standardi	ISO 7738
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	mattakromattu
Tuotetyyppi	Ruuviavain