

**Garant****Kaksipäinen kiintoavain, Avainkoot: 36X41mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	610600 36X41
GTIN	4062406220471
Tuoteluokka	61A

**Kuvaus****Malli:**

Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus.

Optimoitu profiilivarsi mahdollistaa hyvän pidon ja ergonomisen työskentelyn. Erityisen pitkäikäinen ja erittäin kestävä.

**Standardi:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Raaka-aine:**

Kromivanadiiniterästä, kromattu lohkeilemattomaksi, matta.

**Tekninen kuvaus**

kidan enimmäisleveys b2	88 mm
kidan enimmäisleveys b1	80 mm
Avainkoko <sub>2</sub>	41 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
kidan enimmäiskorkeus h	11 mm
Avainkoko <sub>1</sub>	36 mm
Avaimen pituus L	375 mm
Standardi	DIN 3110
Standardi	ISO 3318
Kidan asento 1	15 astetta

Kidan asento 2	15 astetta
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	mattakromattu
kipinöimätön	ei
molemmin puolin samat avainleveydet	ei
Tuotetyyppi	Ruuviavain