

**Garant****Kaksipäinen kiintoavain, Avainkoot: 5,5X7mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	610600 5,5X7
GTIN	4062406220150
Tuoteluokka	61A

**Kuvaus****Malli:**

Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus.

Optimoitu profiilivarsi mahdollistaa hyvän pidon ja ergonomisen työskentelyn. Erityisen pitkäikäinen ja erittäin kestävä.

**Standardi:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Raaka-aine:**

Kromivanadiiniterästä, kromattu lohkeilemattomaksi, matta.

**Tekninen kuvaus**

kidan enimmäiskorkeus h	4 mm
Avaimen pituus L	120 mm
Avainkoko <sub>2</sub>	7 mm
kidan enimmäisleveys b <sub>2</sub>	17 mm
Avainkoko <sub>1</sub>	5,5 mm
kidan enimmäisleveys b <sub>1</sub>	15 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Standardi	DIN 3110
Standardi	ISO 3318
Kidan asento 1	15 astetta

Kidan asento 2	15 astetta
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	mattakromattu
kipinöimätön	ei
molemmin puolin samat avainleveydet	ei
Tuotetyyppi	Ruuviavain