

**Garant****Kiintolenkkiavain, Avainkoko: 21mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	613600 21
GTIN	4062406220556
Tuoteluokka	61A

**Kuvaus****Malli:**

Muottiintaottu. Hyvä avainkoon mittatarkkuus.

Optimoitu profiilivarsi mahdollistaa hyvän pidon ja ergonomisen työskentelyn. Pitkäikäinen ja erittäin kestävä. Lenkipuolella **HT-drive**-profiili.

**Standardi:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Raaka-aine:**

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

**Huomautus:**

**HT-Drive** – erittäin tarkka profiili.

**Etu:**

- **Ruuveihin kosketetaan sivulta. – Ruuveja suojataan. – Ruuvien käyttöikä pitenee.**
- **Suurempi tartuntapinta ruuvin ja työkalun välissä. – Varma tartunta ja suurempi voimansiirto.**

**Tekninen kuvaus**

Avainkoon mitat	metriset mitat
suurin lenkin korkeus $h_{2\max}$	15 mm
Avaimen pituus L	260 mm
Avainkoko	21 mm
kidan enimmäiskorkeus $h_1$	10 mm
Standardi	DIN 3113 A

Standardi	ISO 3318
Standardi	ISO 7738
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	mattakromattu
Tuotetyyppi	Ruuviavain