

**Garant****Kaksipäinen kiintoavainsarja, Avainten määrä: 10****Tilaustiedot**

Tilausnumero	610610 10
GTIN	4062406220488
Tuoteluokka	61A

**Kuvaus****Malli:**

Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus.

Pitävän otteen mahdollistava, kätevä profiilivarsi. Pitkäikäinen ja erittäin suurta rasitusta kestävä.

**Standardi:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Raaka-aine:**

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

**Toimituksen sisältö:**

à 1 kaksipäinen kiintoavain nro 610600 / 610100 / 610900 / 610950 / 610120: Koot 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×24; 27×30

**Tekninen kuvaus**

Kidan asento 1	15 astetta
Kidan asento 2	15 astetta
Tuotetyyppi	Ruuviavain

**Tarvikkeet**

Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 8X9 mm	610600 8X9
Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 21X24 mm	610600 21X24
Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 14X15 mm	610600 14X15
Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 27X30 mm	610600 27X30
Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 10X11 mm	610600 10X11
Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 20X22 mm	610600 20X22
Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 12X13 mm	610600 12X13
Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 16X17 mm	610600 16X17
Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 6X7 mm	610600 6X7
Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 18X19 mm	610600 18X19