

**Garant****Kiintolenkkiavainsarja, pitkä malli, Avainten määrä: 11****Tilaustiedot**

Tilausnumero	614610 11
GTIN	4062406220808
Tuoteluokka	61A

**Kuvaus****Malli:**

Muottiintaottu. Hyvä avainkoon mittatarkkuus.

Pitävän otteen mahdollistava varren profiili. Pitkäikäinen ja erittäin suurta rasitusta kestävä.

**Lenkipää jyrkästi taivutettu.**

**Standardi:**

**DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738**

**Raaka-aine:**

Kromiterässeosta, kromattu (hilseilemätön), pyöristetty pinta.

**Toimituksen sisältö:**

à 1 kiintolenkkiavain nro 614600 / 614200 / 614900: Koot 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30

**Huomautus:**

**HT-Drive** – erikoisprofiili. Erittäin tarkka profiili – kehitetty ilmailu- ja avaruusteollisuuden tarpeisiin. Tällä profiililla varustetut työkalut tunnistaa **HT-Drive**-merkistä. **Edut:**

- **Ruuveihin kosketetaan sivulta. – Ruuveja suojataan. – Ruuvien käyttöikä pitenee.**
- **Suurempi tartuntapinta ruuvien ja työkalun välissä. – Varma tartunta ja suurempi voimansiirto.**

**Tekninen kuvaus**

Avainkoon mitat	metriset mitat
Avainten määrä	11
Renkaan asento	10 astetta

Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	mattakromattu
Rengas syvään taivutettu	kyllä
Pitkä malli	kyllä
Tuotetyyppi	Ruuviavain

## Tarvikkeet

Kiintolenkkiavain, pitkä malli Avainkoko 16 mm	614600 16
Kiintolenkkiavain, pitkä malli Avainkoko 21 mm	614600 21
Kiintolenkkiavain, pitkä malli Avainkoko 27 mm	614600 27
Kiintolenkkiavain, pitkä malli Avainkoko 10 mm	614600 10
Kiintolenkkiavain, pitkä malli Avainkoko 17 mm	614600 17
Kiintolenkkiavain, pitkä malli Avainkoko 30 mm	614600 30
Kiintolenkkiavain, pitkä malli Avainkoko 18 mm	614600 18
Kiintolenkkiavain, pitkä malli Avainkoko 13 mm	614600 13
Kiintolenkkiavain, pitkä malli Avainkoko 19 mm	614600 19
Kiintolenkkiavain, pitkä malli Avainkoko 24 mm	614600 24
Kiintolenkkiavain, pitkä malli Avainkoko 22 mm	614600 22